


OGT-HPKG/US100



CE cUL US LISTED UK CA



Senzor reflexiv difuz

OGT-HPKG/US100

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	428
Date mecanice		
Greutate	[g]	53,6
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Capsula: inox (1.4404 / 316L); Butoane pentru programare: TPE
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Elemente de operare		potențiometrul
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

