


Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGT200 sau OGT500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; leșirea funcției de control
Principiu de funcționare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 32
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Domeniu [mm]		1...600; (Hartie alba 200 x 200 mm)	
Distanța ajustabila		da	
Diametrul maxim al spotului [mm]		169	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Carcasa		Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]		M18 x 1 / L = 72	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		inox (1.4404 / 316L); PBT	
Material lentila		PMMA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
		functie	1 x LED, roșu
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit			






Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Racord



2

leșirea funcției de control