


Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Articol scos din productie

Articole alternative: OGP200 sau OGP201 sau OGP500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; Filtru de polarizare; leșirea funcției de control
Principiu de funcționare	Senzor optic retro-reflexiv

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 32
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	660

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100


Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Rază de acțiune [m]	< 3; (Oglindă reflector Ø 80 E20005)	
Distanța ajustabila	da	
Diametrul maxim al spotului [mm]	262	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de atingere	
Disponibil #i cu filtru de polarizare	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 72	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
		



Senzor optic retro-reflexiv

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Racord



2

leșirea funcției de control