

Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OGT200 sau OGT500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Butoane

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; leșirea funcției de control
Principiu de funcționare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 32
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de undă [nm]	880

Iesiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Leșirea funcției de control	da
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de verificare funcționalitate [V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării [mA]	10
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	500
Protecție la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detecție		
Domeniu [mm]	< 600; (Hartie alba 200 x 200 mm)	
Distanța ajustabilă	da	
Diametrul maxim al spotului [mm]	169	
Dimensiunile spotului de lumină se refera la	la distanță maximă de tastare	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	Formă constructivă filet	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	inox (1.4404 / 316L); PBT	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit		
		



Senzor reflexiv difuz

OGT-FPKG/V4A/US-100

Racord



2

leșirea funcției de control