




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-HPKG/US/90°/100MM



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	Formă constructivă filet

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie [mA]	25
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de unda [nm]	625

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Domeniu [mm]	< 100; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabila	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	16



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare	
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protecție		IP 68
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	541
Date mecanice		
Greutate	[g]	57,3
Carcasa		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 65
Desemnarea firului		M18 x 1
Materiale		Oțel inox; ABS
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Piulițe: 2	
	saibe de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OGH-HPKG/US/90°/100MM

Racord

