

Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHH-HPKG/2M

Articol scos din productie

Articole alternative: O8H200

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Tip. pe viata [h]	75000
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C]	25

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	800
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie


Domeniu [mm]	1...15; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
--------------	--



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHH-HPKG/2M

Diametrul maxim al spotului	[mm]	2,5	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare	
Disponibil #i cu suprimarea fundalului		da	
Timpi de raspuns			
Timp răspuns	[s]	< 0,6	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...50	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Greutate	[g]	28,2	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materiale		ABS	
Material lentila		PMMA	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben
	domeniu nesigur		1 x LED, galben iluminare intermitenta
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²			
Racord			



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru