


Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHH-HPKG/0,20M/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OH5007

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Tip. pe viata [h]	75000
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C]	25

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	800
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detectie

Domeniu [mm]	1...30; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabilă	nu
Diametrul maxim al spotului [mm]	4,5



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHH-HPKG/0,20M/AS

Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da

Timpi de raspuns

Timp răspuns [s]	< 0,6
------------------	-------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...50
Protectie	IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Date mecanice

Greutate [g]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiale	ABS
Material lentila	PMMA

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, galben iluminare intermitenta

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablul: 0,2 m, PVC

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

