




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHN-HPKG/0,20M/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O8H214

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
--------------------------	-----------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 20
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Lumină roșie
Tip. pe viata [h]	75000
Temperatura de referinta pentru durata de viata [°C]	25

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	Light ON
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	800
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Domeniu [mm]	2...50; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabila	nu



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHN-HPKG/0,20M/AS

Diametrul maxim al spotului	[mm]	3,5	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la		la distanță maximă de tastare	
Timpi de raspuns			
Timp răspuns	[s]	< 0,6	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...50	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		
Date mecanice			
Greutate	[g]	15,2	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5	
Materiale		ABS	
Material lentila		PMMA	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben	
	domeniu nesigur	1 x LED, galben iluminare intermitenta	
Observații			
Unitate de ambalare	1 buc.		
Conectare electrică			
Cablul: 0,2 m, PVC			
Conector: 1 x M8; codificare: A			
			



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OHN-HPKG/0,20M/AS

Racord

