




Amplificator fibră optică

OO5-FPKG/M12/KL2

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).



1 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Îeșirea funcției de control
-------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	12...36 DC
Consum de energie	[mA]	50; ((24 V))
Consumul max. de energie	[VA]	1,1
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversă		da
Tip lumină		Lumină roșie
Lungime de undă	[nm]	630



Amplificator fibră optică

OOF-FPKG/M12/KL2

Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2	
Ieșirea funcției de control	da	
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA]	200	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200	
Frecventa de comutare DC [Hz]	2700	
Atentie la frecventa de comutare [Hz]	tipic	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Funcție timp [s]	0,001...0,1	
Raza de detectie		
Rază de acțiune [m]	< 3,8; (Barieră optică)	
Domeniu [mm]	0...300; (Senzor reflexiv difuz)	
Distanța ajustabila	da	
Software / Programare		
Opțiuni de parametrizare	setare automata si manuala a punctului de comutare; functii logice AND, OR; al doilea punct de comutare	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-20...60	
Protecție	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	Clasa B
	EN 55011	
Date mecanice		
Greutate [g]	457	
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	79,8 x 66,4 x 70,7	
Numar de canale	2	
Conexiune prin fibra optica	FE-11 / FT-11	
Materiale	Capsula: ABS; fereastra de afisare: PMMA; Indicator LED: SEPS; Capac: Zinc turnat sub presiune stratificat cu material plastic (PA)	
Aliniere lentila	optică laterală	
Afisaj / elemente de operare		
Display		Grafică completă Display LCD, rotirea diplayului este posibila la 180° alegerea limbii (Germana, Engleza, Franceza)
	Stare de funcționare	2 x LED, galben
Lacăt electronic	da	




Amplificator fibră optică


00F-FPKG/M12/KL2

Accesorii	
Articole livrate	sina: 1 x 55 mm, EN 60715
Observații	
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



7 leșirea funcției de control