


Amplificator fibră optică

OOF-FNKG/M12/KL4

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Fixare pe șine DIN

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	leșirea funcției de control
-------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...36 DC
Consum de energie [mA]	50; ((24 V))
Consumul max. de energie [VA]	1,2
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	630

Iesiri

Model electric	NPN
Funcții de ieșire	Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)



Amplificator fibră optică

00F-FNKG/M12/KL4

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Ieșirea funcției de control		da
Max. sarcina de curent pentru ieșirea de verificare a funcționării	[mA]	200
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	200
Frecvența de comutare DC	[Hz]	1500
Atenție la frecvența de comutare	[Hz]	tipic
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Funcție timp	[s]	0,001...0,1
Raza de detecție		
Rază de acțiune	[m]	< 3,8; (Barieră optică)
Domeniu	[mm]	0...300; (Senzor reflexiv difuz)
Distanța ajustabilă		da
Software / Programare		
Opțiuni de parametrizare		setare automată și manuală a punctului de comutare; funcții logice AND, OR; al doilea punct de comutare
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,496
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	79,9 x 79,4 x 70,7
Număr de canale		4
Conexiune prin fibră optică		FE-11 / FT-11
Materiale		Capsula: ABS; fereastra de afișare: PMMA; Indicator LED: SEPS; Capac: Zinc turnat sub presiune stratificat cu material plastic (PA)
Afișaj / elemente de operare		
Display		Grafică completă Display LCD, rotirea displayului este posibilă la 180° alegerea limbii (Germană, Engleză, Franceză)
	Stare de funcționare	4 x LED, galben
Lacăt electronic		da
Accesorii		
Articole livrate		sina: 1 x 68 mm, EN 60715
Observații		
Observații		Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus

Amplificator fibră optică


OOF-FNKG/M12/KL4

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



4: Out 1
2: Out 2
5: Out 3
6: Out 4

7

leșirea funcției de control