


Amplificator fibră optică

OOF-FNKG/M16/KL6

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Fixare pe șine DIN



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Lumină roșie
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	leșirea funcției de control
-------------------------	-----------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...36 DC
Consum de energie [mA]	50; ((24 V))
Consumul max. de energie [VA]	1,2
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Tip lumină	Lumină roșie
Lungime de undă [nm]	630

Iesiri

Model electric	NPN
----------------	-----



Amplificator fibră optică

OO5-FNKG/M16/KL6

Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (Programabil)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2	
Ieșirea funcției de control		da	
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	200	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	1000	
Atentie la frecventa de comutare	[Hz]	tipic	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Funcție timp	[s]	0,001...0,1	
Raza de detectie			
Rază de acțiune	[m]	< 3,8; (Barieră optică)	
Domeniu	[mm]	0...300; (Senzor reflexiv difuz)	
Distanța ajustabila		da	
Software / Programare			
Opțiuni de parametrizare		setare automata si manuala a punctului de comutare; functii logice AND, OR; al doilea punct de comutare	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60	
Protecție		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Greutate	[g]	528,4	
Carcasa		rectangular	
Dimensiuni	[mm]	76,5 x 92,4 x 70,7	
Numar de canale		6	
Conexiune prin fibra optica		FE-11 / FT-11	
Materiale		Capsula: ABS; fereastra de afisare: PMMA; Indicator LED: SEPS; Capac: Zinc turnat sub presiune stratificat cu material plastic (PA)	
Aliniere lentila		optică laterală	
Afișaj / elemente de operare			
Display			Grafică completă Display LCD, rotirea diplayului este posibila la 180° alegerea limbii (Germana, Engleza, Franceza)
		Stare de funcționare	6 x LED, galben
Lacăt electronic		da	
Accesorii			
Articole livrate		sina: 1 x 81 mm. EN 60715	



Amplificator fibră optică


OOF-FNKG/M16/KL6

Observații	
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus
Unitate de ambalare	1 buc.


Conectare electrică

Conector: 1 x M16

Conectare electrică - Racord



Racord



- E: Out 1
- P: Out 2
- S: Out 3
- G: Out 4
- C: Out 5
- T: Out 6

O leșirea funcției de control