




Senzor de tip bariera emitor

ORS-V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articol alternativ: OR0003 Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

| | |
|------------|-----------------------------|
| Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Carcasa | rectangular |

Aplicatie

| | |
|--------------------------|----------------|
| Principiu de functionare | Barieră optică |
|--------------------------|----------------|

Date electrice

| | |
|---------------------------------------|--|
| Conectare la amplificator de comutare | da |
| Amplificatoare de comutare | Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010 |
| Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Lungime de unda [nm] | 950 |

Iesiri

| | |
|---------------------------|----|
| Protecție la scurtcircuit | nu |
| Protecție suprasarcina | nu |

Raza de detectie

| | |
|---------------------|----------|
| Emitator / receptor | Emita#or |
| Rază de acțiune [m] | < 2 |

Condițiile mediului


| | |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -20...80 |
| Protecție | IP 67 |



Senzor de tip bariera emiator

ORS-V/6M

| Teste / certificari | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Ecranare electromagnetica | EN 60947-5-2 |
| MTTF [ani] | 57078 |
| Date mecanice | |
| Greutate [g] | 0,093 |
| Carcasa | rectangular |
| Materiale | PPO modificat |
| Aliniere lentila | optica laterala |
| Accesorii | |
| Accesorii (furnizate) | Unghi de fixare: 1 x, E20212 |
| Observatii | |
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
| Conectare electrica | |
| Cablul: 6 m; 1 x 0,14 mm ² | |
| Racord | |



Culorile conectiei :

RD = roșu
 screen = Ecran

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articol alternativ: OR0003 Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite! – Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!