



Senzor de tip bariera emitor

ORS-V/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OR0003

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare	da
Amplificatoare de comutare	Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 2

Condițiile mediului


Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Protecție	IP 67



Senzor de tip bariera emitor

ORS-V/10m

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	57078
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,129
Carcasa		rectangular
Materiale		PPO modificat
Aliniere lentila		optica laterala
Accesorii		
Articole livrate		Unghi de fixare: 1, E20212
Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrica		
Cablul: 10 m; 1 x 0,14 mm ²		
Racord		



RD = Culoarele conecticii :
screen = roșu
 Ecran