


Senzor reflexiv difuz

ORT-V

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară
Emițător în optică inferioară

Caracteristicile produsului

Carcasa rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Conectare la amplificator de comutare da

Amplificatoare de comutare Conectare la amplificator de comutare OV5012, OV0010

Iesiri

Protecție la scurtcircuit nu

Protectie suprasarcina nu

Raza de detectie

Domeniu [mm] < 300; (Hartie alba 200 x 200 mm)

Condițiile mediului

Protectie IP 67

Date mecanice

Carcasa rectangular

Dimensiuni [mm] 25 x 10 x 15

Materiale PPO modificat

Accesorii

Articole livrate Unghi de fixare: 1, E20212

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

OR0016




Senzor reflexiv difuz

ORT-V

Conectare electrică

Cablu: 2 m; 1 x 0,14 mm²

Racord



1 = Emitor
2 = Receptor
 Culorile conecticii :
RD = roșu
WH = alb
screen = Ecran