


OS5015



Senzor de tip bariera emitor

OSS-00KG



Caracteristicile produsului		
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Carcasa	rectangular	
Aplicatie		
Principiu de functionare	Barieră optică	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu	
Lungime de unda	[nm]	880
Raza de detectie		
Emitator / receptor	Emita#or	
Rază de acțiune	[m]	< 20
Distanța ajustabila	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 65	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
MTTF	[ani]	1801



Senzor de tip bariera emitor

OSS-00KG

Date mecanice		
Greutate	[g]	264
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	80 x 28 x 95
Materiale		PPO modificat
Material lentila		Sticlă
Aliniere lentila		optică laterală
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20210	
	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: M20 X 1,5		
Racord		

