

## Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OT5009

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 potențiomtru  
Receptor în optică inferioară



## Caracteristicile produsului

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Carcasa    | rectangular                 |

## Aplicatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Principiu de functionare | Barieră optică |
|--------------------------|----------------|

## Date electrice

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...55 DC                  |
| Consum de energie [mA]          | 30; ((24 V))                |
| Clasa de protectie              | II                          |
| Protectie la polaritate inversa | da                          |
| Tip lumină                      | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Lungime de unda [nm]            | 880                         |

## Iesiri



|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model electric                                        | PNP                                              |
| Functii de iesire                                     | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                                              |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                                              |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 150                                              |



## Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/6M

|                                   |                                           |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Protecție la scurtcircuit         | da                                        |                 |
| Tipul protecției la scurt-circuit | pe bază de impulsuri                      |                 |
| Protecție suprasarcină            | da                                        |                 |
| Raza de detecție                  |                                           |                 |
| Emitator / receptor               | Receptor                                  |                 |
| Rază de acțiune [m]               | < 10                                      |                 |
| Distanța ajustabilă               | da                                        |                 |
| Condițiile mediului               |                                           |                 |
| Temperatură de ambianță [°C]      | -25...60                                  |                 |
| Protecție                         | IP 67                                     |                 |
| Teste / certificari               |                                           |                 |
| Ecranare electromagnetică         | EN 60947-5-2                              |                 |
|                                   | EN 55011                                  | Clasa B         |
| Date mecanice                     |                                           |                 |
| Carcasa                           | rectangular                               |                 |
| Dimensiuni [mm]                   | 75 x 19 x 30                              |                 |
| Materiale                         | PBT                                       |                 |
| Material lentila                  | PMMA                                      |                 |
| Afisaj / elemente de operare      |                                           |                 |
| Display                           | Stare de funcționare                      | 1 x LED, galben |
|                                   | Operare                                   | 1 x LED, verde  |
| Accesorii                         |                                           |                 |
| Articole livrate                  | Unghi de fixare: 1, E20441<br>Șurubelniță |                 |
| Observații                        |                                           |                 |
| Unitate de ambalare               | 1 buc.                                    |                 |
| Conectare electrică               |                                           |                 |
| Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²    |                                           |                 |
| Racord                            |                                           |                 |



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru



## Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/6M

## diagrame si grafice

curba de crestere in exces

