


## Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/24V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 potențiomtru  
Receptor în optică inferioară

## Caracteristicile produsului

|         |             |
|---------|-------------|
| Carcasa | rectangular |
|---------|-------------|

## Aplicatie

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Principiu de functionare | Barieră optică |
|--------------------------|----------------|

## Date electrice

|                                 |      |              |
|---------------------------------|------|--------------|
| Tensiune de lucru               | [V]  | 18...36 DC   |
| Consum de energie               | [mA] | 30; ((24 V)) |
| Clasa de protectie              |      | II           |
| Protectie la polaritate inversa |      | da           |

## Iesiri

|                                                   |                                                  |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                    | PNP                                              |                      |
| Functii de iesire                                 | Contact normal deschis/închis; (parametrizabile) |                      |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC | [V]                                              | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC      | [mA]                                             | 100                  |
| Frecventa de comutare DC                          | [Hz]                                             | 100                  |
| Protecție la scurtcircuit                         |                                                  | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                 |                                                  | pe bază de impulsuri |
| Protectie suprasarcina                            |                                                  | da                   |

## Raza de detectie

|                     |          |      |
|---------------------|----------|------|
| Emitator / receptor | Receptor |      |
| Rază de acțiune     | [m]      | < 10 |
| Distanța ajustabilă |          | da   |



# OT5032



## Senzor de tip bariera receptor

OTE-FPKG/24V/6M

| Condițiile mediului                        |                      |                 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Temperatură de ambianță                    | [°C]                 | -10...50        |
| Protecție                                  |                      | IP 67           |
| Teste / certificari                        |                      |                 |
| Ecranare electromagnetică                  | EN 60947-5-2         |                 |
|                                            | EN 55011             | Clasa B         |
| Date mecanice                              |                      |                 |
| Carcasa                                    |                      | rectangular     |
| Dimensiuni                                 | [mm]                 | 75 x 19 x 30    |
| Materiale                                  |                      | PBT             |
| Material lentila                           |                      | PMMA            |
| Afisaj / elemente de operare               |                      |                 |
| Display                                    | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|                                            | Operare              | 1 x LED, verde  |
| Observații                                 |                      |                 |
| Unitate de ambalare                        |                      | 1 buc.          |
| Conectare electrică                        |                      |                 |
| Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                      |                 |
| Racord                                     |                      |                 |



BN = maro  
BU = albastru  
BK = negru

Culorile conecticii :