


Senzor de tip bariera emitor

OTS-00KG/24V/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: OT5008

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 potențiomtru
câte o diodă de emiterie în optica superioară și inferioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Principiu de functionare	Barieră optică
--------------------------	----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...36 DC
Consum de energie [mA]	20; ((24 V))
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	880

Iesiri

Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie


Emitator / receptor	Emita#or
Rază de acțiune [m]	< 10
Distanța ajustabila	nu



Senzor de tip bariera emitor

OTS-00KG/24V/6M

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	75 x 19 x 30
Materiale		PBT
Material lentila		PMMA
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Racord		



BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 albastru