


Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5H503 + E21085

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică inferioară
Emițător în optică superioară



Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CPKG

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,9
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	700
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Domeniu	[mm]	50...700; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)
Distanța ajustabilă		da
Diametrul maxim al spotului	[mm]	35
Dimensiunile spotului de lumina se referă la		la distanță maximă de tastare
Disponibil #i cu suprimarea fundalului		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...60
Protecție		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Greutate	[g]	220
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Materiale		ABS
Material lentila		PMMA
Aliniere lentila		optică laterală

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	Unghi de fixare: 1
	Șurubelniță

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------




Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CPKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb