


Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CPKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: O5H500

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Receptor în optică inferioară
Emitător în optică superioară

Caracteristicile produsului

Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Carcasa	rectangular

Aplicatie

Caracteristici speciale	Suprimare a fundalului
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Tip lumină	Sursa de lumină - Infraroșu
Lungime de unda [nm]	950

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,9
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	700
Protectie la scurtcircuit	da



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CPKG/US

Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detecție		
Domeniu [mm]	50...700; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie)	
Distanța ajustabilă	da	
Diametrul maxim al spotului [mm]	35	
Dimensiunile spotului de lumina se refera la	la distanță maximă de tastare	
Disponibil #i cu suprimarea fundalului	da	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-40...60	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Dimensiuni [mm]	75,5 x 17 x 33,5	
Materiale	ABS	
Material lentila	PMMA	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate	Unghi de fixare: 1, E20461	
	Șurubelniță	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor reflexiv cu suprimarea fundalului

OTH-CPKG/US

Racord

