


## Senzor reflexiv difuz

OUT-DNKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Receptor în optică superioară  
Emițător în optică inferioară

## Caracteristicile produsului

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Carcasa    | rectangular                 |

## Aplicatie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
|--------------------------|-----------------------|

## Date electrice

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...55 DC                  |
| Consum de energie [mA]          | 35; ((24 V))                |
| Clasa de protectie              | II                          |
| Protectie la polaritate inversa | da                          |
| Tip lumină                      | Sursa de lumină - Infraroșu |
| Lungime de unda [nm]            | 880                         |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | NPN                  |
| Functii de iesire                                     | Dark ON              |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 160                  |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protectie suprasarcina                                | da                   |

## Raza de detectie

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Domeniu [mm]                                 | < 200; (Hartie alba 200 x 200 mm) |
| Distanța ajustabila                          | da                                |
| Diametrul maxim al spotului [mm]             | 180                               |
| Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanță maximă de tastare     |

## Condițiile mediului


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...80 |
|------------------------------|----------|



## Senzor reflexiv difuz

OUT-DNKG

|                               |  |                      |                 |
|-------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| Protecție                     |  | IP 67                |                 |
| Teste / certificari           |  |                      |                 |
| Ecranare electromagnetică     |  | EN 60947-5-2         |                 |
| Date mecanice                 |  |                      |                 |
| Carcasa                       |  | rectangular          |                 |
| Dimensiuni [mm]               |  | 28 x 16 x 51         |                 |
| Materiale                     |  | PPO modificat        |                 |
| Material lentila              |  | Sticlă               |                 |
| Afisaj / elemente de operare  |  |                      |                 |
| Display                       |  | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
| Accesorii                     |  |                      |                 |
| Articole livrate              |  | Unghi de fixare      |                 |
| Observații                    |  |                      |                 |
| Unitate de ambalare           |  | 1 buc.               |                 |
| Conectare electrică           |  |                      |                 |
| Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |  |                      |                 |
| Racord                        |  |                      |                 |



|      |                       |
|------|-----------------------|
| BN = | Culorile conecticii : |
| BU = | maro                  |
| BK = | albastru              |
|      | negru                 |