




Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva




Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	40; (24 V)
Iesiri		
Numarul total de iesiri		1
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		Contact normal deschis/închis; (parametrizabile)
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protectie		IP 40
Terminale de protectie		IP 20
Date mecanice		
Greutate	[g]	135,5
Capsula		carcasa pentru montarea pe sina DIN
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	ajutor de setare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conectare electrică

terminale: 12 x ...2,5 mm²

Racord



- 1 semnal blocare
- 2 emitator
- 3 Receptor
- 4 Functii de iesire
- OUT iesiri pe tranzistor