


Senzor de temperatura in infrarosu

OWL-3506-ABOA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TW7001 + E35065

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Carcasa	cilindric
---------	-----------

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
-------------------	-----	----------------

Protecție la schimbarea polarității		nu
-------------------------------------	--	----

Iesiri

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	10,5
---	-----	------

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	10,5
---	-----	------

Curent sarcină minim	[mA]	15
----------------------	------	----

Curent de scurgere Max.	[mA]	7
-------------------------	------	---

Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
--	------	-----------------------

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	50
--	------	----

Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
---	------	------------------------

Frecvența de comutare AC	[Hz]	20
--------------------------	------	----

Frecvența de comutare DC	[Hz]	25
--------------------------	------	----

Testat pentru scurtcircuit		nu
----------------------------	--	----

Protecție suprasarcină		nu
------------------------	--	----




Senzor de temperatura in infrarosu


OWL-3506-ABOA

Raza de detectie		
Histereza domeniu de detectie	[%]	1...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 58 / L = 200
Materiale		Capsula: alama strat alb bronz
Material lentila		Sticlă
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		

Conector: 1 x 7/8"



Racord



Indicații : siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida