




Senzor de presiune cu display

PN-400-SER14-KFPKG/US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Afişaj LED 7 segmente
- 2 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura [bar]	0...400
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/4 Filet interior

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Aplicatie	pentru utilizarea industrială
Mediu	Medii lichide și gazoase
Conditional adecvat pentru	pentru mediu gazos aplicatia este limitata la max. 25 bar.
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Varf de presiune Min. [bar]	1000
Rezistență la presiune [bar]	600
Tipul de presiune	presiune relativa

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	0,2

PN-400-SER14-KFPKG/US/ IV



Senzor de presiune cu display

PN-400-SER14-KFPKG/US/ /V

Timpul maxim de raspuns al
iesirii analogice [ms]

3

Software / Programare

Ajustare a punctului de
comutare

Buton de programare

Optiuni de parametrizare

histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; intarziere la pornire/oprire; Amortizare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Temperatura depozitare [°C]

-40...100

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 61000-4-2 ESD

4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF radiat

10 V/m

EN 61000-4-4 Burst

2 kV

EN 61000-4-6 HF conductanta

10 V

Rezistență la șoc

DIN IEC 68-2-27

50 g (11 ms)

Rezistență la vibrații

DIN IEC 68-2-6

20 g (10...2000 Hz)

Date mecanice

Materiale

EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; inox (1.4404 / 316L); oțel inoxidabil (1.4539 / 904L)

Materiale în contact cu
mediul

FKM; ceramică; oțel inoxidabil (1.4539 / 904L)

Cicluri de presiune Min.

100 milioane

Conectarea la proces

conectare pe filet G 1/4 Filet interior

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

LED, roșu

Afisaj de funcții

Afisaj LED 7 segmente

Valoari masurate

Afisaj LED 7 segmente

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



PN3050



Senzor de presiune cu display

PN-400-SER14-KFPKG/US/ /V

Racord

