

Senzor de presiune cu display

PN-100PSBN14-KFPKG/US/ IV

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: PN2222

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Afișaj LED 7 segmente
2 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura [psi]	0...1000
Conectarea la proces	conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior

Aplicatie

Aplicatie	pentru utilizarea industrială
Mediu	Medii lichide și gazoase
Conditional adecvat pentru	pentru mediu gazos aplicatia este limitata la max. 25 bar.
Temperatura mediului [°C]	-25...80
Varf de presiune Min. [psi]	9000
Rezistență la presiune [psi]	4500
Tipul de presiune	presiune relativa

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	20...30 DC
Consum de energie [mA]	< 60
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timp de intarziere la pornire [s]	0,2

PN-100PSBN14-KFPKG/US/ IV

Timp de întârziere ajustabil dS, dr	[s] 0, 0,2,...10, 11,...50
--	--



Senzor de presiune cu display

PN-100PSBN14-KFPKG/US/ IV

Timpul maxim de raspuns al
iesirii analogice [ms]

3

Software / Programare

Ajustare a punctului de
comutare

Buton de programare

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Temperatura depozitare [°C]

-40...100

Protectie

IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica

EN 61000-4-2 ESD

4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF radiat

10 V/m

EN 61000-4-4 Burst

2 kV

EN 61000-4-6 HF conductanta

10 V

Rezistență la șoc

DIN IEC 68-2-27

50 g (11 ms)

Rezistență la vibrații

DIN IEC 68-2-6

20 g (10...2000 Hz)

Date mecanice

Materiale

EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304)

Materiale în contact cu
mediul

FKM; ceramică; inox(1.4305 / 303)

Cicluri de presiune Min.

100 milioane

Conectarea la proces

conectare pe filet 1/4" NPT filet exterior

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

LED, roșu

Afișaj de funcții

Afișaj LED 7 segmente

Valoari masurate

Afișaj LED 7 segmente

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



PN3222



Senzor de presiune cu display

PN-100PSBN14-KFPKG/US/ IV

Racord

