

PP2000



Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: PP2001

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

sustine comunicarea EPS si IO-Link



- 1 Afișaj LED 7 segmente
- 2 Buton de programare
- 3 Conectare pentru alimentare cu tensiune și semnale de ieșire
- 4 Conectare pentru senzor EPS
- 5 Piuliță de montare



Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Aplicatie		pentru utilizarea industrială
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10,8...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 60
Rezistenta de izolare Min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timp de intarziere la pornire	[s]	1,5
Iesiri		
Semnal de ieșire		semnal de comutare
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2



Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Timpi de raspuns		
Ciclul maxim masurare/afisare	[ms]	200
Software / Programare		
Optiuni de parametrizare		depinde de senzorul conectat
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...100
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate	[g]	0,378
Dimensiuni	[mm]	100 x 34 x 48
Materiale		inox (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	LED, roșu
	Afișaj de funcții	Afișaj LED 7 segmente
	Valoari masurate	Afișaj LED 7 segmente
Accesorii		
Articole livrate		Cabluri tip prelungitor (jumper): 0,8 m, pentru setarea parametrilor in modul offline
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Comutator de presiune cu celula de masurare ceramica

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Conectare electrică

Racord



Conector: 1 x M12; Contacte: aurit