



## Software de configurare parametri IO-Link

LR DEVICE (USB Stick)



Aplicatie	
Aplicatie	Configurare online #i offline a parametrilor unită#ilor IO-Link
Funcție	configurarea parametrilor unită#ilor IO-Link #i masterelor ifm IO-Link; reprezentare grafică a valorilor de proces pentru reglajul unită#ilor #i diagnosticare; Gestiune IODD
Software / Programare	
Limba	germană; engleză; Spaniolă; Franceză; Italiană; Japoneză; Coreană; Portugheză; Rusă; Chineză
Suport date	Stick USB
Tipul de licență	licență unică
Categorie licență	versiune completă
Condiții sistem	
Cicluri minime CPU	2 GHz
Numar minim pentru nuclee CPU	2
Min. RAM	2 GB
Memoria min a hard discului	5 GB
Rezoluție grafică minimă	1680 x 1050
Interfata necesară a dispozitivului	LAN Adapter - RJ45; USB
Sistem de operare	Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Navigator Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
Date mecanice	
Greutate	[g] 145