




Encoder absolut multitura cu arbore tubular

RM-8192-E24/ U

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: RM3008

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Rezoluție	8192 pasi; 4096 rotație; 25 Bit
Interfata de comunicare	PROFIBUS DP
Schita arbore	arbore tubular unilateral
Diametru arbore [mm]	12

Aplicatie

Principiu de functionare	absolut
Tip rotire	Multitreceri

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 150
Max. rotire electrica [U/min]	6000

Iesiri

Tip cod	Cod dual
---------	----------

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	8192 pasi; 4096 rotație; 25 Bit
-----------	---------------------------------

Software / Programare

Opțiuni de parametrizare	numararea directiei valorilor codului; Rezoluție; Punctul zero; comutatoare de limita HI si LO; indicator de miscare; separarea multiturn / singleturn
Funcțiile de diagnostic	alarme; avertizari; status; numarul serial al encoderului



Encoder absolut multitura cu arbore tubular

RM-8192-E24/ U

Adresare		comutarea selectarii adresei; 0...126	
Interfete			
Interfata de comunicatie		PROFIBUS DP	
PROFIBUS DP			
Transmisie standard		DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170)	
Rata de transmisie		...12 Mbit/s	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-40...70
Protecție		IP 64; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 64)	
Teste / certificari			
Rezistență la șoc			100 g (6 ms)
Rezistență la vibrații			10 g (55...2000 Hz)
Date mecanice			
Greutate		[g]	574,2
Materiale		Aluminiu	
Max. Cuplu de pornire		[Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta		[°C]	20
Schita arbore		arbore tubular unilateral	
Diametru arbore		[mm]	12
Materiaial arbore		otel (1.4104)	
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui)		[N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui)		[N]	20
Declaj axial maxim arbore		[mm]	1
Flansa de fixare		cuplaj Stator	
Conectare electrică			
Cleme în spațiul de conectare: ; Lungimea maxima a cablului: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s)			