




Encoder incremental cu arbore

RU-0500-I05/L2

Articol scos din producție

Articole alternative: RUP500 + E12402

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Poziția mărcii de referință
2 M4 Adancime 5 mm



Caracteristicile produsului

Rezoluție	500 rezoluție
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6

Aplicatie

Principiu de functionare	incremental
--------------------------	-------------

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	10
Tensiune de lucru [V]	5 DC
Consum de energie [mA]	< 120

Iesiri

Model electric	TTL
Max. Sarcina de curent per ieșire [mA]	20
Frecvență de comutare [kHz]	300
Decalaj fază A și B [°]	90

Domeniu de masura/programare

Rezoluție	500 rezoluție
-----------	---------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...100
------------------------------	-----------



Encoder incremental cu arbore

RU-0500-I05/L2


Nota cu privire la temperatura ambientala	la cablu pozat: -40 °C
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	98
Protectie	IP 64; (pe carcasa: IP 67; pe arbore: IP 64)

Teste / certificari	
Rezistență la șoc	200 g
Rezistență la vibrații	30 g
MTTF [ani]	190

Date mecanice	
Greutate [g]	489,8
Dimensiuni [mm]	Ø 58 / L = 46,7
Materiale	Aluminiu
Revolutia Max., mecanica [U/min]	16000
Max. Cuplu de pornire [Nm]	1
Temperatura de cuplu de referinta [°C]	20
Schita arbore	arbore
Diametru arbore [mm]	6
Materiaial arbore	otel (1.4104)
Max. incarcarea axiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	10
Max. incarcarea radiala pe arbore (la capatul arborelui) [N]	20
Flansa de fixare	Flanșă sincronă

Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PUR; Lungimea maxima a cablului: 100 m; utilizabili radial, dar și axial	

maro	A
verde	A inversat
gri	B
roz	B inversat
roșu	Index 0
negru	Index 0 inversat
albastru	L+ Senzor
alb	0V Senzor
maro / verde	L+ (Up)
alb / verde	0V (Un)
violet	dereglare inversat
Ecran	Capsula

diagrame si grafice	
Diagramă impuls	 directia de rotatie a acelor de ceasornic (uitandu-ne la arbore)