




Monitor de curgere

KIT, SI0508 W/ E40107



Caracteristicile produsului		
Numar de intrari si iesiri		Numar de iesiri digitale: 1
Conectarea la proces		M18 x 1,5 Filet interior
Aplicatie		
Mediu		Lichide; Gaze
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Rezistență la presiune	[bar]	30
Lichide		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Gaze		
Temperatura mediului	[°C]	-25...80
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	20...36 DC; (în conformitate cu EN 50178 SELV/PELV ; cu referire la UL: "limited voltage" cu protecție la supracurent conf. UL508)
Consum de energie	[mA]	< 80



Monitor de curgere

KIT, SI0508 W/ E40107

Protectie la polaritate inversa	da	
Timp de intarziere la pornire [s]	10; (semnalizare optică)	
Intrari / iesiri		
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1	
Iesiri		
Numarul total de iesiri	1	
Semnal de ieşire	semnal de comutare	
Model electric	PNP	
Numar de iesiri digitale	1	
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protectie suprasarcina	da	
Domeniu de masura/programare		
Lungimea tijei L [mm]	45	
Lichide		
Domeniu reglare [cm/s]	3...300	
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	3...60	
Gaze		
Domeniu reglare [cm/s]	200...3000	
Sensibilitatea cea mai mare [cm/s]	200...800	
Timpi de raspuns		
Timp răspuns [s]	1...10	
Lichide		
Timp răspuns [s]	1...10	
Gaze		
Timp răspuns [s]	1...10	
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	+/- buton	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Date mecanice		
Greutate [g]	326,586	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1,5	
Desemnarea firului	M18 x 1,5	



Monitor de curgere

KIT, SI0508 W/ E40107

Materiale	PBT-GF20
Materiale în contact cu mediul	inox (1.4404 / 316L); O-Inel: FKM 80 Shore A
Conectarea la proces	M18 x 1,5 Filet interior

Afisaj / elemente de operare

Display	functie	10 x LED, 3 culori
---------	---------	--------------------

Accesorii

Articole livrate	Adaptor: 1 x 1/2-14NPT, E40107
------------------	--------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

