
SL0002

Debitmetru de aer

LTM1202B1A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Conectarea la proces		M12 x 1
Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	5
Date electrice		
Conectare la amplificator de comutare		da
Amplificatoare de comutare		Conectare la monitor control SC0001
Timp de intarziere la pornire	[s]	60
Domeniu de masura/programare		
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	10...2000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	10...250
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	15
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	< 5
Gaze		
Timp răspuns	[s]	< 5
Condițiile mediului		
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1

SL0002

Debitmetru de aer

LTM1202B1A

Materiale	alama nichelată
Materiale în contact cu mediul	suprafata senzorului: PBT
Conectarea la proces	M12 x 1

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
YE =	galben
GN =	verde
WH =	alb