


Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SL0101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar]	1
------------------------------	---

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	80...250 AC/DC
Protectie la schimbarea polarității	nu

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Semnal de ieșire	semnal de comutare
Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează cand curgerea este prezenta
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Domeniu de masura/programare

Gaze	
Domeniu reglare [cm/s]	100...1000



Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOA

Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	100...400
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	5
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	3...60
Gaze		
Timp răspuns	[s]	3...60
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 23
Materiale		Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan
Materiale în contact cu mediul		PBT; Titan
Conectarea la proces		Ø 23 mm
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	1 x LED, roșu
	functie	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		Brățară de fixare: 1, E40048
		Șurubelniță
Observații		
Observații		Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit
Unitate de ambalare		1 buc.



Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOA

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Racord



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acțiune rapidă
Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb