




Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOW/24VAC



1 potențiomtru

Caracteristicile produsului	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm
Aplicatie	
Temperatura mediului [°C]	-10...50
Rezistență la presiune [bar]	1
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	21,6...26,6 AC
Consum de energie [mA]	50
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Protectie la schimbarea polarității	nu
Timp de intarziere la pornire [s]	60
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Iesiri	
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează cand curgerea este prezenta
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu
Domeniu de masura/programare	
Gaze	
Domeniu reglare [cm/s]	100...1000



Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOW/24VAC

Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	100...400
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	5
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	3...60
Gaze		
Timp răspuns	[s]	3...60
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare		potențiomtru
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	877
Aprobare UL	Numar certificare UL	I030
	UL numar fisier	E174189
Date mecanice		
Greutate	[g]	198,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan
Materiale în contact cu mediul		PBT; Titan
Conectarea la proces		Ø 23 mm
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	1 x LED, roșu
	functie	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida
Accesorii		
Articole livrate		Brătară de fixare: 1, E40048
Observații		
Observații		Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit
Unitate de ambalare		1 buc.




Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOW/24VAC

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatură conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acțiune rapidă
Culorile conectării :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb