


Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOW/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: SL0101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar]	1
------------------------------	---

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	< 110 AC
Protecție la schimbarea polarității	nu
Timp de intarziere la pornire [s]	60

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri pe releu: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Semnal de ieșire	semnal de comutare
Numar de iesiri pe releu	1
Solicitabilitate contact	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Funcție de comutare pentru monitorizare curgere	Releul se declanșează cand curgerea este prezenta
Testat pentru scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu



Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOW/PH

Domeniu de masura/programare		
Gaze		
Domeniu reglare	[cm/s]	100...1000
Sensibilitatea cea mai mare	[cm/s]	100...400
Precizia / Devieri		
Gradient temperatură	[K/min]	5
Timpi de raspuns		
Timp răspuns	[s]	3...60
Gaze		
Timp răspuns	[s]	3...60
Software / Programare		
Ajustare a punctului de comutare	potențiomtru	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Protectie	IP 65	
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	Ø 23
Materiale	Capsula: PBT; suprafata senzorului: Titan	
Materiale în contact cu mediul	PBT; Titan	
Conectarea la proces	Ø 23 mm	
Afisaj / elemente de operare		
Display	functie	1 x LED, roșu
	functie	1 x LED, verde
Conectare electrică		
Protectie necesara	siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida	
Accesorii		
Articole livrate	Brățară de fixare: 1, E40048	
	Șurubelniță	
Observații		
Observații	Recomandari Verifica functionarea sigura a echipamentului dupa un scurtcircuit	
Unitate de ambalare	1 buc.	




Debitmetru de aer

SLG23CEEAKOW/PH

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranța în miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 5 A acțiune rapidă
Culorile conectării :

BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru
WH =	alb