


Debitmetru de aer

SLG23XEE40KG/2M/BS



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Temperatura mediului [°C]	35...65
Rezistență la presiune [bar]	1

Date electrice

Tolerante tensiune operare [%]	-10...10
Tensiune de lucru [V]	24 DC
Consum de energie [mA]	< 35
Rezistenta de izolare Min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Timp de intarziere la pornire [s]	90

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit [cm/s]	200...2000
Nota privind domeniul de debit	= 1...10 V

Precizia / Devieri


Gradient temperatură [K/min]	1
------------------------------	---



Debitmetru de aer

SLG23XEE40KG/2M/BS

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...50
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
MTTF	[ani]	726
Date mecanice		
Greutate	[g]	219
Dimensiuni	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Capsula: PBT; suprafața senzorului: Titan
Materiale în contact cu mediul		PBT; Titan
Conectarea la proces		Ø 23 mm
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		Brățară de fixare: 1, E40048
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m; 4 x 0,5 mm ²		
Conector: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); codificare: A; Contacte: aurit		



Racord

