


Debitmetru de aer

SLG23XEE40KG/2M



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
Conectarea la proces	Ø 23 mm

Aplicatie

Temperatura mediului	[°C]	20...40
Rezistență la presiune	[bar]	1

Date electrice

Tolerante tensiune operare	[%]	-10...10
Tensiune de lucru	[V]	24 DC
Consum de energie	[mA]	< 35
Rezistenta de izolare Min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Timp de intarziere la pornire	[s]	90

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 1
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieşire	semnal analogic
Numar de iesiri analogice	1
Iesire analogica in tensiune [V]	0...10

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit	[cm/s]	200...3000
Nota privind domeniul de debit		= 1...10 V

Precizia / Devieri


Gradient temperatură	[K/min]	1
----------------------	---------	---



Debitmetru de aer

SLG23XEE40KG/2M

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-10...40
Temperatura depozitare	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65
Teste / certificări		
MTTF	[ani]	727
Date mecanice		
Greutate	[g]	195
Dimensiuni	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiale		Capsula: PBT; suprafața senzorului: Titan
Materiale în contact cu mediul		PBT; Titan
Conectarea la proces		Ø 23 mm
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		Brățară de fixare: 1, E40048
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC		
Racord		



Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru

WH = alb