




## Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR34ABB/US-100-H

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



### Caracteristicile produsului

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Conectarea la proces | G 3/4 filet exterior |
|----------------------|----------------------|

### Aplicatie

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Aplicatie                    | Domeniu de temperatură înaltă |
| Mediu                        | Lichide; Gaze                 |
| Temperatura mediului [°C]    | -25...80                      |
| Rezistență la presiune [bar] | 30                            |

### Lichide

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Aplicatie                 | Domeniu de temperatură înaltă |
| Temperatura mediului [°C] | -25...80                      |

### Gaze

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
|---------------------------|----------|

### Date electrice

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Conectare la electronica de evaluare | VS 0100 |
|--------------------------------------|---------|

### Domeniu de masura/programare

#### Lichide

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Domeniu reglare [cm/s]             | 3...300 |
| Sensibilitatea cea mai mare [cm/s] | 3...60  |

#### Gaze

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Domeniu reglare [cm/s] | 5...1500 |
|------------------------|----------|

### Precizia / Devieri

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Gradient temperatură [K/min] | 15 |
|------------------------------|----|

# ST4204



## Senzor de curgere pentru conectarea la unitate de evaluare

STR34ABB/US-100-H

| Timpi de raspuns     |     |                          |
|----------------------|-----|--------------------------|
| Timp raspuns         | [s] | 1...10                   |
| Lichide              |     |                          |
| Timp raspuns         | [s] | 1...10                   |
| Gaze                 |     |                          |
| Timp raspuns         | [s] | 1...10                   |
| Condițiile mediului  |     |                          |
| Protectie            |     | IP 67                    |
| Date mecanice        |     |                          |
| Carcasa              |     | Formă constructivă filet |
| Materiale            |     | inox (1.4571/316Ti )     |
| Conectarea la proces |     | G 3/4 filet exterior     |
| Observații           |     |                          |
| Unitate de ambalare  |     | 1 buc.                   |
| Conectare electrică  |     |                          |

Conector: 1 x M12; codificare: A; Lungimea maxima a cablului: 100 m



### Racord

