


TS2659



Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor

TS-PT100-SCREW-IN M6



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-30...180 °C	-22...356 °F
Conectarea la proces	conectare pe filet M6 filet exterior	

Aplicatie

Element de măsură	1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Montaj	Senzor contact pentru corpuri solide

Date electrice

Clasa de protectie	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	-30...180 °C	-22...356 °F
-------------------	--------------	--------------

Precizia / Devieri

Precizia	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
----------	-----	-----------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09	[s]	3 / 8; (conform DIN EN 60751)
-------------------------------	-----	-------------------------------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

MTTF	[ani]	10377,8
------	-------	---------

Date mecanice

Greutate	[g]	110,7
Capsula		Sondă înșurubare
Dimensiuni	[mm]	M6
Desemnarea firului		M6
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Conectarea la proces		conectare pe filet M6 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

TS2659



Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor

TS-PT100-SCREW-IN M6

Conectare electrică

Cablu: 2 m, silicon

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

