


Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-40...90 °C	-40...194 °F
Conectarea la proces	conectare pe filet M5 filet exterior	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Element de măsură	1 x Pt 100; (conform DIN EN 60751, clasa A)
Montaj	Senzor contact pentru corpuri solide

Date electrice

Clasa de protectie	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Domeniu de masura	-40...90 °C	-40...194 °F
-------------------	-------------	--------------

Precizia / Devieri

Precizia	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
----------	-----	-------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09	[s]	3 / 8; (conform DIN EN 60751)
-------------------------------	-----	-------------------------------

Condițiile mediului

Protectie	IP 67
-----------	-------

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	11415,5

Date mecanice

Greutate	[g]	38,7
Capsula	Sondă înșurubare	
Dimensiuni	[mm]	M5 / L = 26
Desemnarea firului	M5	
Materiale	inox (1.4404 / 316L)	
Moment de strângere	[Nm]	1,5
Conectarea la proces	conectare pe filet M5 filet exterior	

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Senzor de temperatura cu cablu si surub in senzor

TS-PT100-SCREW-IN M5/0,5M PUR

Conectare electrică

Cablu: 0,5 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

