




Sonde de temperatura

TT-100KCED10- /US/ /V

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: TT1291

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Domeniu ștecher

L = Lungimea tijei corespunde lungimii de instalare EL



Caracteristicile produsului

Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F
Lungime de instalare EL [mm]	160	

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite	
Element de măsură	1 x Pt 1000; (conform DIN EN 60751, clasa A)	
Aplicatie	Domeniul igienei	
Mediu	Medii lichide și gazoase	
Rezistență la presiune [bar]	160	
Adâncime minimă de scufundare [mm]	15	

Date electrice

Clasa de protecție	III
--------------------	-----

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L	[mm]	160
Domeniu de masura	-40...150 °C	-40...302 °F

Precizia / Devieri

Precizia [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
--------------	-----------------------------------

Timpi de raspuns

Dinamică de raspuns T05 / T09 [s]	1 / 3; (conform DIN EN 60751)
-----------------------------------	-------------------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Nota cu privire la temperatura ambientală	Domeniu ștecher
Temperatura depozitare [°C]	-40...100
Protectie	IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
-------------------	-------------------	--------------



Sonde de temperatura

TT-100KCED10- /US/ /V

Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...2000 Hz)
------------------------	------------------	---------------------

Date mecanice		
Greutate	[g]	52,8
Dimensiuni	[mm]	Ø 10
Materiale		inox (1.4404 / 316L)
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L)
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede		Ra: < 0,6
Diametru sonda	[mm]	10
Lungime de instalare EL	[mm]	160

Observații		
Observații	Valorile pentru precizie sunt valabile pentru apă în mișcare. Certificarea 3A este valabilă numai la montarea cu adaptorii care au certificare 3A	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

