



Licen#a de bază a serverului VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC



Aplicatie

Aplica#ie	Software de server OPC UA pentru sisteme electronice de diagnosticare ifm de tip VSE
Gestionarea dispozitivelor	Detectarea simplă a dispozitivelor prin căutare în re#ea sau adresare IP
Gestiunea utilizatorilor	atribuirea de roluri #i drepturi de utilizator crearea grupurilor de utilizatori
Gestiunea licen#elor	Adăugarea #i gestionarea licen#elor pentru serverul VSE OPC UA este posibilă extinderea continuă a licen#ei

Software / Programare

Limba	germană; engleză
Suport date	Descărcare
Tipul de licen#a	licen#ă unică
Categorie licen#ă	versiune completă



Licen#a de bază a serverului VSE OPC UA

VSE OPC UA SERVER LIC

Condiții sistem	
Tip CPU (sau mai bine)	X64 sau X86
Cicluri minime CPU	2,3 GHz
Numar minim pentru nuclee CPU	4
Min. RAM	8 GB
Rezolutie grafica minima	1920 x 1080
Interfata necesara a dispozitivului	USB; LAN Adapter - RJ45
Network card	Ethernet 1 Gbit
Network protocol	Ethernet TCP/IP
Sistem de operare	Linux (bazat pe Debian) Docker #i Docker Compose; Microsoft Windows 11 pe 64 de bi#i; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 sau superior; (numai versiunile din perioada de asisten#a Microsoft)
Navigator Web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale)
Soft aditional necesar	VOD001 Licen#a de dispozitiv pentru serverul VSE OPC UA
Application	
Memoria min a hard discului	1 GB
Log files	
Memoria min a hard discului	5 GB
Non process data	
Memoria min a hard discului	5 GB
Process data	
Memoria min a hard discului	64 GB
Date mecanice	
Greutate [g]	0,001
Observații	
Observații	Indicații : Acest produs conține software în conformitate cu Acordul de utilizare a OPC Redistribuibile al Funda#iei OPC în versiunea valabilă la momentul comenzii