


ZB0864



Camera cu interfara ethernet pentru masini mobile

O2MXOOKG/E3/GM/180



Caracteristicile produsului		
Unghi de deschidere	[°]	180 x 130
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	9...30 DC
Consum de energie	[W]	2
Protecție la supratensiune		da; (până la 80 VDC)
Senzor de imagine		obturator rulant CMOS de înaltă rezolu#ie 1/3", 1280H x 960V
Iesiri		
Iesire video		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Raza de detectie		
Unghi de deschidere	[°]	180 x 130
Interfete		
Numar de interfete Ethernet		1
Protocol		DHCPv4; static IPv4
Observa#ie privind protocolul		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP



Camera cu interfara ethernet pentru masini mobile

O2MXOOKG/E3/GM/180

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Temperatura depozitare	[°C]	40...125
Protectie		IP 67; IP 69K
Medii chimice	DIN12116	clasa 2-3 de rezistenta la acid
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-4	mediu industrial
	DIN EN 61000-6-2	mediu industrial
Test pulverizare solutie salina	IEC 60068-2-52	
Date mecanice		
Greutate	[g]	328,65
Rază minimă îndoire	[mm]	50; (Cablul)
Materiale	Capsula: Aluminiu negru eloxat; Optica: Plutitor sticlă întărită chimic	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - Ethernet		
Conector: 1 x M12; codificare: D		
		
1 TD + 2 RD + 3 TD - 4 RD -		
Conectare electrică - tensiune de alimentare		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		
1 Power 2 NC 3 0 V 4 NC		