


ZB0051



Întrerupător de oprire de urgen#ă cu cablu de siguran#ă

Rope Switch DH LED 24V DC



| Date electrice                |                                                                                                                     |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tensiune de lucru             | [V]                                                                                                                 | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
| Tensiunea nominala de izolare | [V]                                                                                                                 | 500                             |
| Iesiri                        |                                                                                                                     |                                 |
| Model electric                | contact cu ac#iune rapidă; tensiune de comutare maxima: 240 V; capacitatea de comutare: 720 VA; curent termic: 10 A |                                 |
| Funcții de iesire             | contact auxiliar                                                                                                    | 2 x normal deschis              |
|                               | contact de siguranta                                                                                                | 4 x NC                          |
| Curent sarcină minim          | [mA]                                                                                                                | 5; (5 V DC)                     |
| Solicitabilitate contact      | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (sarcină inductivă)                                              |                                 |
| Protecție la scurtcircuit     | nu                                                                                                                  |                                 |
| Condițiile mediului           |                                                                                                                     |                                 |
| Temperatură de ambianță       | [°C]                                                                                                                | -25...80                        |
| Protectie                     | IP 67                                                                                                               |                                 |
| Teste / certificari           |                                                                                                                     |                                 |
| Rezistență la șoc             |                                                                                                                     | 15 g / 11 ms                    |
| Rezistență la vibrații        |                                                                                                                     | 10-500 Hz                       |



## Înterupător de oprire de urgență cu cablu de siguranță

Rope Switch DH LED 24V DC

| Date mecanice                      |                                                                                          |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Greutate                           | [g]                                                                                      | 1536,5                            |
| Materiale                          | Capsula: Aliminu turnat sub presiune galben; contact de comutare: placat cu argint       |                                   |
| Informa#ii privind durata de via#ã | Cicluri de comutare (mecanice):                                                          | > 1.000.000                       |
| Orientare de montare               | orice                                                                                    |                                   |
| Distan#ta dintre corzi             | 125 m; (pe fiecare parte)                                                                |                                   |
| For#ta de activare                 | [N]                                                                                      | < 125; (for#ã de tensiune: 130 N) |
| Afisaj / elemente de operare       |                                                                                          |                                   |
| Display                            | Operare                                                                                  | LED, verde                        |
|                                    | erori                                                                                    | LED, ro#u iluminare intermitenta  |
| Conectare electricã                |                                                                                          |                                   |
| Protec#ie necesara                 | 10 A; cu ac#iune rapida                                                                  |                                   |
| Observa#ii                         |                                                                                          |                                   |
| Observa#ii                         | Pentru informa#ii despre instalare #i utilizare, consulta#i instruc#iunile de utilizare. |                                   |
| Unitate de ambalare                | 1 buc.                                                                                   |                                   |
| Conectare electricã                |                                                                                          |                                   |
| terminale: ...2,5 mm²              |                                                                                          |                                   |
| Racord                             |                                                                                          |                                   |

