


ZB0071



Întrerupător de oprire de urgen#ă cu cablu de siguran#ă

Rope Switch DH LED 110V AC



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Tensiunea nominala de izolare	[V]	500
Iesiri		
Model electric	contact cu ac#iune rapidă; tensiune de comutare maxima: 240 V; capacitatea de comutare: 720 VA; curent termic: 10 A	
Functii de iesire	contact auxiliar	2 x normal deschis
	contact de siguranta	4 x NC
Curent sarcină minim	[mA]	5; (5 V DC)
Solicitabilitate contact	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (sarcină inductivă)	
Protecție la scurtcircuit	nu	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Rezistență la șoc		15 g / 11 ms
Rezistență la vibrații		10-500 Hz



Înterupător de oprire de urgență cu cablu de siguranță

Rope Switch DH LED 110V AC

Date mecanice		
Greutate	[g]	1527,5
Materiale	Capsula: Aliminu turnat sub presiune galben; contact de comutare: placat cu argint	
Informa#ii privind durata de via#ă	Cicluri de comutare (mecanice):	> 1.000.000
Orientare de montare	orice	
Distanța dintre corzi	125 m; (pe fiecare parte)	
Forța de activare	[N]	< 125; (for#ă de tensiune: 130 N)
Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	LED, verde
	erori	LED, roșu iluminare intermitenta
Conectare electrică		
Protecție necesara	10 A; cu acțiune rapida	
Observații		
Observații	Pentru informa#ii despre instalare #i utilizare, consulta#i instruc#iunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
terminale: ...2,5 mm²		
Racord		

