


Cablu cu conector tata

ASTGH120MSS0003K12



Aplicatie

Caracteristici speciale

contacte aurite; cablu ecranat

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC/DC
Clasa de protectie		II
Curent total Max.	[A]	1,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-5...80
Protectie		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	150,8
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		Zinc, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

ZH4117



Cablu cu conector tata


ASTGH120MSS0003K12

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR, negru, Ø 6,5 mm, ecranat; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; Corp turnat: TPU; Blocare: Zinc, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,4 Nm



Racord