

AC1208




AS-i блок питания

PowerSupply 230VAC 8A

Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: AC1258



Электронные данные

Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Входное напряжение AC	[V]	88...132 / 184...264
Выходное напряжение DC	[V]	29,5...31,6
Макс. время задержки при включении	[ms]	30
Время задержки включения питания	[s]	30
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	8
Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности		1
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Защита внешнего входа		> 10 A
Предохранитель	[A]	8; (не доступен)
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	1 (60...70 °C)

Выходы

Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да



AC1208



AS-i блок питания

PowerSupply 230VAC 8A

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		10...60
Степень защиты		IP 20
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i классификация		
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Материал		алюминий
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
клеммы: ...2,5 mm ²		
Соединение		



Артикул недоступен - архивная позиция

заменено на: AC1258