



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4 SB

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5200
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

1 маркер



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Входы		
Напряжение питания	[V]	20...30
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	100,4
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля

AC2500



Модуль безопасности AS-i ClassicLine


ClassicLine45 4 SB

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: M12; кодировка: A



1	AS-i +
2	внеш.напряжение -
3	AS-i -
4	внеш.напряжение +