




Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5215

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



- 1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	240

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4
-----------------------------	-------------------------------

Входы

Количество цифровых входов	4; (2 x 2)
Входная цепь цифровых входов	PNP
Питание выходов датчика	AS-i
Напряжение питания [V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA]	200
Входной ток High [mA]	6...10
Входной ток Low [mA]	0...2
Коммутационный уровень high [V]	> 11



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да				
Выходы					
Электрическое исполнение	AS-i				
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды [°C]	-25...70				
Степень защиты	IP 67				
Испытания / одобрения					
ЭМС	EN 50295				
AS-i классификация					
AS-i версия	2.1				
Адресация AS-i	ИК-порт для адресации				
Расширенный режим адресации	нет				
AS-i профиль	S-0.1.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	0				
ID код AS-i [hex]	1.E				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Вход	1	2	3	4
	Разъём	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
	Контакт	4	2	4	2
Механические данные					
Вес [g]	112,4				
Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем				
Материал	PBT (полибутилентерефталат)				
Дисплей / Элементы управления					
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный			
	ошибки	светодиод, красный			
	Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности					
Принадлежности (необязательные)	Нижняя часть модуля				
Примечания					
Примечания	Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
	I-, I+, I-1/2, I-3/4				
Упаковочная величина	Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
	1 шт.				



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Разъем: M12; кодировка: A



	Входы
	Разъём I-1/2
1	Питание датчика L+
2	вход данных 2
3	Питание датчика L-
4	вход данных 1
5	не используется
	Разъём I-3/4
1	Питание датчика L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется