

AC2508




Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5208

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



- 1 маркер
- 2 фиксатор для ИК-адаптера



Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Общее потребление тока из AS-i [mA]	50
Макс. общая токовая нагрузка [A]	2
Встроенный "Watchdog"	да

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 4
-----------------------------	--------------------------------

Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
Количество цифровых выходов	4
Цепь	PNP
Диапазон напряжения DC [V]	15...30; (по PELV; через плоский кабель; по нормам cULus величина напряжения должна соответствовать значению, установленному "ограничениями по напряжению / току")
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	1000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1); в соответствии с cULus: 700 mA)



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Защита от короткого замыкания	да
Гальваническая развязка	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295
-----	----------

AS-i классификация

AS-i версия	2.1				
Адресация AS-i	ИК-порт для адресации				
Расширенный режим адресации	нет				
AS-i профиль	S-8.0.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	8				
ID код AS-i [hex]	0.E				
AS-i сертификат	39201				
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Выход	1	2	3	4
	Разъём	O-1	O-2	O-3	O-4
	Контакт	4	4	4	4

Механические данные

Вес [g]	109
Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал	PBT (полибутилентерефталат)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	Нижняя часть модуля
---------------------------------	---------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------



Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK-E:

Разъем: M12; кодировка: A



	Выходы
1	не используется
2	не используется
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход +
5	не используется