




Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Moduloberteil aktiv,

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2018
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



- 1 маркер
- 2 Кнопка для программирования / светодиод зелёный
- 3 Кнопка для программирования / светодиод красный



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 55
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 50295	
AS-i классификация		
AS-i профиль		S-3.F
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	3
ID код AS-i	[hex]	F



Модуль AS-интерфейс с подсвечиваемыми кнопками

Moduloberteil aktiv,

Биты данных

Бит данных	D0	D1	D2	D3
Кнопка для программирования	2	1	-	-
светодиод	-	-	2	1

Механические данные

Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал	PBT (полибутилентерефталат)

Примечания

Примечания	Кнопки (ЕАО тип 84) обеспечивают защиту от случайного контакта. Корпус и кнопки могут маркироваться.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG: